



NRF0012A00

**Nourrice vide 12 modules de 22,5**

**Caractéristiques techniques**

**Fonctions**

Protection contre les surtensions Non

**Modèle**

Traitement antibactérien Non

**Connectivité**

Avec prise USB de charge Non

**Principales caractéristiques électriques**

tension nominale 250 V

Type de tension d'alimentation AC

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 16 A

**Dimensions**

Hauteur produit installé 56.5 mm

Longueur 310 mm

Largeur produit installé 54 mm

**Matières**

Couleur aluminium

Groupe de matériau aluminium

**Installation, montage**

Type de montage en encastré

**Connexion**

Nombre de prises standard Suisse Type 15 0

**Équipement**

Nombre de câbles de connexion max. 2

Extension possible Non

**Standards**

Directive européenne RoHs conformité volontaire

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Conforme REACH Non

Conforme RoHS Oui

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service

0...25 °C

**Forme**

---

Forme

Carré