



NRF0016A00

Nourrice vide 16 modules de 22,5

Caractéristiques techniques

Fonctions

Protection contre les surtensions Non

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Avec prise USB de charge Non

Principales caractéristiques électriques

tension nominale 250 V

Type de tension d'alimentation AC

Intensité du courant

Courant assigné nominal 16 A

Dimensions

Hauteur produit installé 56.5 mm

Longueur 400 mm

Largeur produit installé 54 mm

Matières

Couleur aluminium

Matière aluminium

Groupe de matériau aluminium

Connexion

Nombre de prises standard Suisse Type 15 0

Équipement

Nombre de câbles de connexion max. 2

Extension possible Non

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conformité REACH Non

Conforme à la directive RoHS Oui

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service

0...25 °C

Forme

Forme

Carré