



NRF0020A00

Nourrice vide 20 modules de 22,5

Caractéristiques techniques

Fonctions

Protection contre les surtensions	Non
-----------------------------------	-----

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Connectivité

Avec prise USB de charge	Non
--------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V
------------------	-------

Type de tension d'alimentation	AC
--------------------------------	----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Dimensions

Hauteur produit installé	56.5 mm
--------------------------	---------

Longueur	490 mm
----------	--------

Largeur produit installé	54 mm
--------------------------	-------

Matières

Couleur	aluminium
---------	-----------

Matière	aluminium
---------	-----------

Groupe de matériau	aluminium
--------------------	-----------

Connexion

Nombre de prises standard Suisse Type 15	0
--	---

Équipement

Nombre de câbles de connexion	max. 2
-------------------------------	--------

Extension possible	Non
--------------------	-----

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conformité REACH	Non
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

Conditions d'utilisation	
Température de service	0...25 °C
Forme	
Forme	Carré