



NRF4204K00

Nourr.précab.4xP+T avec3m câbl.et fiche,2xRJ45Cat6 UTPcâbl.3m et fichesRJ45

Caractéristiques techniques

Architecture

Système de connexion Wago Winsta

Fonctions

Protection contre les surtensions Non

Principales caractéristiques électriques

tension nominale 250 V

Type de tension d'alimentation AC

Intensité du courant

Courant assigné nominal 16 A

Dimensions

Hauteur produit installé 55 mm

Longueur 265 mm

Largeur produit installé 55 mm

Matières

Couleur aluminium

Matière aluminium

Groupe de matériau aluminium

Connexion

Nombre de prises HDMI 0

Nombre de prises RJ45 CAT6 2

Nombre de prises USB 0

Nombre de prises VGA 0

Nombre de prises audio jack 3.5 mm 0

Câble

Longueur du câble de raccordement 3 m

Equipement

Nombre de câbles de connexion max. 1

Nombre d'appareils pouvant être installés 0

Nombre d'interfaces USB 0

Quantité des prises de courant du ménage 4

Extension possible Non

Standards

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Forme

Forme

Carré