



R2552VERZ



Couvercle d'angle extérieur LFS40060 zingué

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Compatibilité produits LFS

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 40 mm

Longueur 50 mm

Largeur de goulotte 60 mm

Mesure a 50 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Matière acier

Groupe de matériau acier

Type de traitement de surface zingué

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP30

Conditions d'utilisation

Température de service -5...90 °C