



R2585VERZ



Angle plat LFS60060 tôle zingué

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Compatibilité

Compatibilité produits	LFS
------------------------	-----

Dimensions

Hauteur de goulotte	60 mm
---------------------	-------

Largeur de goulotte	60 mm
---------------------	-------

Mesure a	50 mm
----------	-------

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	-
----------------------	---

Matières

Matière	acier
---------	-------

Type de traitement de surface	zingué
-------------------------------	--------

Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Configuration

Plage angulaire	90 °
-----------------	------

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...90 °C
------------------------	------------