



R27029010



## Angle extérieur LFS60150 tôle RAL 9010

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Traitement antibactérien | Non |
|--------------------------|-----|

#### Compatibilité

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Compatibilité produits | LFS |
|------------------------|-----|

#### Connectivité

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Accessoires d'alignement | Sans éclisses |
|--------------------------|---------------|

#### Dimensions

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Hauteur de goulotte | 60 mm  |
| Longueur            | 50 mm  |
| Largeur de goulotte | 150 mm |
| Mesure a            | 50 mm  |

#### Porte, couvercle

|                      |   |
|----------------------|---|
| Couvercle avec joint | - |
|----------------------|---|

#### Matières

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Couleur RAL                   | RAL 9010 - Blanc pur |
| Matière                       | acier                |
| Groupe de matériau            | acier                |
| Type de traitement de surface | laqué                |

#### Installation, montage

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Perforation de socle | Sans poinçonnage de base |
|----------------------|--------------------------|

#### Configuration

|                 |      |
|-----------------|------|
| Plage angulaire | 90 ° |
|-----------------|------|

#### Accessoires inclus

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

#### Standards

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Directive européenne RoHs | conformité volontaire |
|---------------------------|-----------------------|

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP30 |
|-------------------------|------|

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5...90 °C |
|------------------------|------------|