



R27329010



### Angle extérieur LFS60200 tôle LRAL 9010

#### Caractéristiques techniques

##### Modèle

Traitement antibactérien Non

##### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

##### Dimensions

Hauteur de goulotte 60 mm

Longueur 50 mm

Largeur de goulotte 200 mm

Mesure a 50 mm

##### Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

##### Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière acier

Groupe de matériau acier

Type de traitement de surface laqué

##### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

##### Configuration

Plage angulaire 90 °

##### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

##### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

##### Sécurité

Indice de protection IP IP30

##### Conditions d'utilisation

Température de service -5...90 °C