



SA240



Interrupteur à déclenchement libre 2P 40A

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	2 P
Type de pôles	2 P

Modèle

Nombre de modules	2.5
-------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 V
------------------------------	-------

Tension

Type de tension de commande 1	AC
-------------------------------	----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	40 A
Courant assigné admissible sous 1 seconde	800 A

Dimensions

Profondeur produit installé	68 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	44 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous I _N	2.83 W
Puissance dissipée par pôle à I _N	1.32 W

Équipement

Nombre de contacts à ouverture	1
Nombre de contacts à fermeture	3
Nombre de contacts inverseurs	0

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-25...40 °C
Température de stockage/transport	-25...70 °C