




SK600



Inverseur unipolaire 1 contact OF 20A

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles 1 P

Modèle

Nombre de modules 3

Commandes & indicateurs

Nombre de positions du commutateur 3

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 660 V

Fréquence assignée 50 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement 690 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal 20 A

Dimensions

Profondeur produit installé 64 mm

Hauteur produit installé 85 mm

Largeur produit installé 53 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0.7 W

Connexion

Nombre de contacts 1

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -10...40 °C

Température de stockage/transport -40...80 °C