




SK601



## Inverseur bipolaire 2 contacts NO-NF 20A

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Nombre de pôles 2 P

#### Modèle

Nombre de modules 3

#### Commandes & indicateurs

Nombre de positions du commutateur 3

#### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 660 V

Fréquence assignée 50 Hz

#### Tension

Tension assignée d'isolement 690 V

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal 20 A

#### Dimensions

Profondeur produit installé 64 mm

Hauteur produit installé 85 mm

Largeur produit installé 53 mm

#### Connexion

Nombre de contacts 2

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10...40 °C

Température de stockage/transport -40...80 °C