



SK604



## Commutateur à gradins 4 directions+O 20A

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Nombre de modules 3

#### Commandes & indicateurs

Nombre de positions du commutateur 5

#### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50 Hz

#### Tension

Tension assignée d'isolement 690 V

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal 20 A

#### Dimensions

Profondeur produit installé 64 mm

Hauteur produit installé 85 mm

Largeur produit installé 70 mm

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 1 W

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10...40 °C

Température de stockage/transport -40...80 °C