




SK606



Interrupteur à clé 10A

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles 2 P

Modèle

Nombre de modules 3

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux non

Nombre de positions du commutateur 2

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 400 V

Fréquence assignée 50 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement 440 V

Intensité du courant

Courant assigné nominal 10 A

Dimensions

Profondeur produit installé 64 mm

Hauteur produit installé 85 mm

Largeur produit installé 70 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 1 W

Connexion

Nombre de contacts 2

Type de contact 1F

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -10...40 °C

Température de stockage/transport -40...80 °C