



Goulotte 11x40,gris

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
Auto-adhésif	Non

Dimensions

Hauteur de goulotte	11 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	40 mm
Largeur produit installé	40 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	1
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	1

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	Non
----------------------	-----

Matières

Couleur	gris
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Equipement

Nombre de compartiments	1
nombre de canaux	1

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

Température

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------

SL1104007030

