



SL1807508014



## Goulotte 18x75,maron

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien	Non
Auto-adhésif	Non

#### Dimensions

Hauteur de goulotte	18 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	73 mm
Largeur produit installé	73 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	4
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	4

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint	Non
----------------------	-----

#### Matières

Couleur	marron
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

#### Équipement

Nombre de cloisons fixes	3
Nombre de compartiments	4
nombre de canaux	4

#### Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

#### Température

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------