




SL200551



Socle plinthe SL200551 noir

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur de goulotte	55 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	20 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	4
Capacité en câbles diam. 11mm 3 x 1,5mm ² 1 compartiment	2 pièce
Capacité en câbles diam. 11mm 3 x 1,5mm ² 2 compartiments	3 pièce

Matières

Couleur	noir
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	spécial

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	44
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	32

Equipement

Nombre de cloisons fixes	1
Nombre de compartiments	2

Standards

Homologations	CE
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	5...60 °C
------------------------	-----------

