



SL200551



## Socle plinthe SL200551 noir

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Hauteur de goulotte | 55 mm   |
| Longueur            | 2000 mm |
| Largeur de goulotte | 20 mm   |

#### Capacité

|  |         |
|--|---------|
| Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)          | 4       |
| Capacité en câbles diam. 11mm 3 x 1,5mm <sup>2</sup> 1 compartiment  | 2 pièce |
| Capacité en câbles diam. 11mm 3 x 1,5mm <sup>2</sup> 2 compartiments | 3 pièce |

#### Matières

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Couleur                       | noir      |
| Matière                       | PVC       |
| Groupe de matériau            | plastique |
| Type de traitement de surface | spécial   |

#### Câble

|   |    |
|---|----|
| Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) | 44 |
| Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm <sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) | 32 |

#### Equipement

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Nombre de cloisons fixes | 1 |
| Nombre de compartiments  | 2 |

#### Standards

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Homologations             | CE                    |
| Directive européenne RoHs | conformité volontaire |

#### Sécurité

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Indice de protection IP      | IP40 |
| Conformité REACH             | Oui  |
| Conforme à la directive RoHS | Oui  |
| Sans halogène                | Non  |
| Résistance au choc           | IK07 |

#### Conditions d'utilisation

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Température de service | 5...60 °C |
|------------------------|-----------|

