



### Couvercle plinthe SL20055 cerisier

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur de goulotte	55 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	20 mm

##### Porte, couvercle

Montage du couvercle	Extérieur
Couvercle avec joint	Non
Largeur du couvercle	20 mm

##### Matières

Groupe de matériau	plastique
--------------------	-----------

##### Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

##### Sécurité

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	5...60 °C
------------------------	-----------

##### Température

Température ambiante	5...60 °C
----------------------	-----------

SL200552D4

