

SL200553D4

Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm cerisier

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur de goulotte	55 mm
Largeur de goulotte	20 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	Non

Matières

Couleur	merisier
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	tampographié

Configuration

Plage angulaire	83 / 135 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé

Standards

Homologations	CE
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité

Conforme REACH	Oui
Conforme RoHS	Oui
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	5…60 °C

Température

Température ambiante	5…60 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification