



SL2005549010



## Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm blanc white

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

|                  |         |
|------------------|---------|
| Mode de fixation | serrage |
|------------------|---------|

#### Dimensions

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Hauteur de goulotte | 55 mm |
| Largeur de goulotte | 20 mm |

#### Porte, couvercle

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Couvercle avec joint | Non |
|----------------------|-----|

#### Matières

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Couleur RAL                   | RAL 9010 - Blanc pur |
| Groupe de matériau            | plastique            |
| Type de traitement de surface | non traitée          |

#### Configuration

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Plage angulaire | 83 / 135 ° |
|-----------------|------------|

#### Accessoires inclus

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

#### Standards

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Directive européenne RoHs | conformité volontaire |
|---------------------------|-----------------------|

#### Sécurité

|                    |      |
|--------------------|------|
| Résistance au choc | IK07 |
|--------------------|------|

#### Conditions d'utilisation

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Température de service | 5...60 °C |
|------------------------|-----------|

#### Température

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Température ambiante | 5...60 °C |
|----------------------|-----------|