



SL200554D4



### Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x55mm cerisier

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Mode de fixation serrage

##### Dimensions

Hauteur de goulotte 55 mm

Largeur de goulotte 20 mm

##### Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

##### Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface tampographié

##### Configuration

Plage angulaire 83 / 135 °

##### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

##### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

##### Sécurité

Résistance au choc IK07

##### Conditions d'utilisation

Température de service 5...60 °C

##### Température

Température ambiante 5...60 °C