



SL200559119011



Support universel SL20055 noir

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60mm
----------------------------------	---------------

Dimensions

Profondeur produit installé	48 mm
Hauteur produit installé	145 mm
Hauteur de goulotte	55 mm
Longueur	102 mm
Largeur de goulotte	20 mm
Format	Appareillage en saillie

Matières

Couleur RAL	RAL 9011 - Noir graphite
Matière	matière plastique
Groupe de matériau	matériau mélanger

Installation, montage

Sens de montage	horizontal
-----------------	------------

Accessoires inclus

Equippé de	vide
------------	------

Equipement

Nombre d'unités	1
-----------------	---

Standards

Homologations	CE
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Oui
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	5...60 °C
------------------------	-----------

Température

Température ambiante

5...60 °C