



SL20055911D1



## Support universel SL20055 alu

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Compatibilité

Format appareillages compatibles Standard 60mm

#### Dimensions

Profondeur produit installé 48 mm

Hauteur produit installé 145 mm

Hauteur de goulotte 55 mm

Longueur 102 mm

Largeur de goulotte 20 mm

Format Appareillage en saillie

#### Matières

Couleur aluminium

Couleur aspect aluminium

Matière matière plastique

Groupe de matériau matériau mélanger

Type de traitement de surface laqué

#### Installation, montage

Sens de montage horizontal

#### Accessoires inclus

Equippé de vide

#### Equipement

Nombre d'unités 1

#### Standards

Homologations CE

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

Indice de protection IP IP40

Conformité REACH Non

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Non

Résistance au choc IK07

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service

5...60 °C

**Température**

---

Température ambiante

5...60 °C