



SL20055911D1



Support universel SL20055 alu

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Format appareillages compatibles Standard 60mm

Dimensions

Profondeur produit installé 48 mm
 Hauteur produit installé 145 mm
 Hauteur de goulotte 55 mm
 Longueur 102 mm
 Largeur de goulotte 20 mm
 Format Appareillage en saillie

Matières

Couleur aluminium
 Couleur aspect aluminium
 Matière matière plastique
 Groupe de matériau matériau mélanger
 Type de traitement de surface laqué

Installation, montage

Sens de montage horizontal

Accessoires inclus

Equipé de vide

Equipement

Nombre d'unités 1

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service 5...60 °C

Température

Température ambiante 5...60 °C