



SL200559609011

### Support SL20055 avec 2x 2 P+T (Fr.) noir

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Système de connexion	Autre
Mode de fixation	par serrage et Vissable

##### Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

##### Compatibilité

Format appareillages compatibles	45x45 mm
----------------------------------	----------

##### Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	230 V
------------------	-------

##### Dimensions

Hauteur de goulotte	55 mm
Largeur de goulotte	20 mm
Format	Appareillage en saillie

##### Matières

Couleur	noir graphite
Couleur RAL	RAL 9011 - Noir graphite
Matière	mélange de matériaux
Groupe de matériau	matériau mélanger

##### Installation, montage

Montage	modulaire
Sens de montage	horizontal

##### Accessoires inclus

Equipé de	Prise schuko
-----------	--------------

##### Equipement

Nombre d'unités	2
-----------------	---

##### Standards

Homologations	CE
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Résistance au choc	IK07

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service 5...60 °C

**Température**

---

Température ambiante 5...60 °C

**Identification**

---

Version F