



SL20055960D1

## Support SL20055 avec 2x 2 P+T (Fr.) alu

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Système de connexion Autre

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Compatibilité

Format appareillages compatibles 45x45 mm

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 55 mm

Largeur de goulotte 20 mm

Format Appareillage en saillie

#### Matières

Couleur aluminium

Couleur aspect aluminium

Matière mélange de matériaux

Groupe de matériau matériel mélanger

Type de traitement de surface laqué

#### Installation, montage

Montage modulaire

Sens de montage horizontal

#### Accessoires inclus

Equipé de Prise schuko

#### Equipement

Nombre d'unités 2

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service 5...60 °C

#### Température

Température ambiante 5...60 °C

