



SL20055960D1

Support SL20055 avec 2x 2 P+T (Fr.) alu

Caractéristiques techniques

Architecture

Système de connexion Autre

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Format appareillages compatibles 45x45 mm

Dimensions

Hauteur de goulotte 55 mm

Largeur de goulotte 20 mm

Format Appareillage en saillie

Matières

Couleur aluminium

Couleur aspect aluminium

Matière mélange de matériaux

Groupe de matériau matériel mélanger

Type de traitement de surface laqué

Installation, montage

Montage modulaire

Sens de montage horizontal

Accessoires inclus

Equipé de Prise schuko

Equipement

Nombre d'unités 2

Standards

Homologations CE

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP40

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Non

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service 5...60 °C

Température

Température ambiante 5...60 °C

Identification

Version F