



SL20055AD4



Support pièce de recouvr. SL20055 cerisier

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Dimensions

Hauteur produit installé 22 mm

Hauteur de goulotte 55 mm

Longueur 110 mm

Largeur de goulotte 20 mm

Matières

Couleur merisier

Couleur motif merisier

Matière ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface tampographié

Installation, montage

Sens de montage horizontal

Standards

Homologations CE

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP40

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service 5...60 °C

Température

Température ambiante 5...60 °C