



SL20055AD6



Support p. de recouvr. SL20055 wengé

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Dimensions

Hauteur produit installé 22 mm

Hauteur de goulotte 55 mm

Longueur 110 mm

Largeur de goulotte 20 mm

Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface tampographié

Installation, montage

Sens de montage horizontal

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service 5...60 °C

Température

Température ambiante 5...60 °C