SL200801

Socle plinthe SL20080 noir

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur de goulotte	80 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	20 mm

Capacité	
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	6
Capacité en câbles diam. 11mm 3 x 1,5mm² 2 compartiments	2 pièce
Capacité en câbles diam. 11mm 3 x 1,5mm² 3 compartiments	4 pièce

Matières	
Couleur	noir
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	spécial

Câble	
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)	72
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)	46

Equipement	
Nombre de cloisons fixes	2
Nombre de compartiments	3

Standards	
Homologations	CE
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité	
Indice de protection IP	IP40
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation	
Température de service	5…60 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Température	
Température ambiante	5…60 °C