



SL200802D5



Couvercle plinthe SL20080 chêne

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|---------------------|---------|
| Hauteur de goulotte | 80 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Largeur de goulotte | 20 mm |

Porte, couvercle

| | |
|----------------------|-----------|
| Montage du couvercle | Extérieur |
| Couvercle avec joint | Non |
| Largeur du couvercle | 20 mm |

Matières

| | |
|--------------------|-----------|
| Couleur | chêne |
| Groupe de matériau | plastique |

Standards

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Directive européenne RoHs | conformité volontaire |
|---------------------------|-----------------------|

Sécurité

| | |
|--------------------|------|
| Résistance au choc | IK07 |
|--------------------|------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-----------|
| Température de service | 5...60 °C |
|------------------------|-----------|

Température

| | |
|----------------------|-----------|
| Température ambiante | 5...60 °C |
|----------------------|-----------|