SL2008039010

Angle extérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x80mm blanc pure

Caractéristiques techniques

Architecture	
Mode de fixation	serrage
Dimensions	
Hauteur de goulotte	80 mm
Largeur de goulotte	20 mm
Porte, couvercle	
Couvercle avec joint	Non
Matières	
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Configuration	
Plage angulaire	83 / 135 °
Accessoires inclus	
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Standards	
Homologations	CE
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Sécurité	
Indice de protection IP	IP40
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07
Conditions d'utilisation	
Température de service	5…60 °C
Température	
Température ambiante	5…60 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification