




SL2008049010



Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x80mm blanc pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	serrage
------------------	---------

Dimensions

Hauteur de goulotte	80 mm
Largeur de goulotte	20 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint	Non
----------------------	-----

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Configuration

Plage angulaire	83 / 135 °
-----------------	------------

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Standards

Homologations	CE
Directive européenne RoHs	conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	5...60 °C
------------------------	-----------

Température

Température ambiante	5...60 °C
----------------------	-----------