



SL200804D2



Angle intérieur VDI pour mouleure tehalit.SL 20x80mm hêtre

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation serrage

Dimensions

Hauteur de goutte 80 mm

Largeur de goutte 20 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Matières

Couleur hêtre

Matière ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface tampographié

Configuration

Plage angulaire 83 / 135 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Homologations CE

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP40

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service 5...60 °C

Température

Température ambiante 5...60 °C