



SL200804D4



## Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x80mm cerisier

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation serrage

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 80 mm

Largeur de goulotte 20 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

#### Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface tampographié

#### Configuration

Plage angulaire 83 / 135 °

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service 5...60 °C

#### Température

Température ambiante 5...60 °C