



SL200804D5



Angle intérieur VDI pour moulure tehalit.SL 20x80mm chêne

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation serrage

Dimensions

Hauteur de goulotte 80 mm

Largeur de goulotte 20 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Matières

Couleur chêne

Matière ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface tampographié

Configuration

Plage angulaire 83 / 135 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Homologations CE

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Température

Température ambiante -5...65 °C