



SL20080903D1

Support SL20080 nu alu

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Compatibilité

Format appareillages compatibles	45x45 mm
----------------------------------	----------

Dimensions

Hauteur de goulotte	80 mm
Largeur de goulotte	20 mm
Format	Appareillage en saillie

Matières

Couleur	aluminium
Couleur	aspect aluminium
Matière	mélange de matériaux
Groupe de matériau	matériau mélanger
Type de traitement de surface	laqué

Installation, montage

Sens de montage	horizontal
-----------------	------------

Accessoires inclus

Equipé de	vide
-----------	------

Équipement

Nombre d'unités	1
-----------------	---

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	5...60 °C
------------------------	-----------

Température

Température ambiante	5...60 °C
----------------------	-----------