




SL200809119011



## Support universel SL20080 noir

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation par serrage et Vissable

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Compatibilité

Format appareillages compatibles Standard 60mm

#### Dimensions

Profondeur produit installé 48 mm

Hauteur produit installé 171 mm

Hauteur de goulotte 80 mm

Longueur 102 mm

Largeur de goulotte 20 mm

Format Appareillage en saillie

#### Matières

Couleur noir graphite

Couleur RAL RAL 9011 - Noir graphite

Matière matière plastique

Groupe de matériau matériau mélanger

#### Installation, montage

Sens de montage horizontal

#### Accessoires inclus

Equipé de vide

#### Équipement

Nombre d'unités 1

#### Standards

Homologations CE

Directive européenne RoHs conformité volontaire

#### Sécurité

Indice de protection IP IP40

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service

5...60 °C

**Température**

---

Température ambiante

5...60 °C