



SL200809609010

Support SL20080 avec 2x 2 P+T (Fr.) bp

Caractéristiques techniques

Architecture

Système de connexion Autre

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Format appareillages compatibles 45x45 mm

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 230 V

Dimensions

Hauteur de goulotte 80 mm

Largeur de goulotte 20 mm

Format Appareillage en saillie

Matières

Couleur blanc paloma

Groupe de matériau matériel mélanger

Installation, montage

Sens de montage horizontal

Accessoires inclus

Equipé de Prise schuko

Equipement

Nombre d'unités 2

Standards

Homologations CE

Directive européenne RoHS conformité volontaire

Sécurité

Conforme REACH Oui

Conforme RoHS Oui

Sans halogène Non

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service 5...60 °C

Température

Température ambiante

5...60 °C

Identification

Version

F