



SL200809609011

Support SL20080 avec 2x 2 P+T (Fr.) noir

Caractéristiques techniques

Architecture

Système de connexion	Autre
Mode de fixation	par serrage et Vissable

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Compatibilité

Format appareillages compatibles	45x45 mm
----------------------------------	----------

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Dimensions

Hauteur de goulotte	80 mm
Largeur de goulotte	20 mm
Format	Appareillage en saillie

Matières

Couleur	noir graphite
Couleur RAL	RAL 9011 - Noir graphite
Matière	mélange de matériaux
Groupe de matériau	matériau mélanger

Installation, montage

Sens de montage	horizontal
-----------------	------------

Accessoires inclus

Equipé de	Prise schuko
-----------	--------------

Equipement

Nombre d'unités	2
-----------------	---

Standards

Homologations	CE
Directive européenne RoHS	conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Résistance au choc	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service

5...60 °C

Température

Température ambiante

5...60 °C

Identification

Version

F