

SL20080AD1

Support pièce de recouvr. SL20080 alu

Caractéristiques techniques

Architecture	
Mode de fixation	clipsé
Modèle	
Traitement antibactérien	Non
Dimensions	
Hauteur produit installé	33 mm
Hauteur de goulotte	80 mm
Longueur	110 mm
Largeur de goulotte	20 mm
Matières	
Couleur	aluminium
Couleur	aspect aluminium
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	laqué
Installation, montage	
Sens de montage	horizontal
Standards	
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Sécurité	
Résistance au choc	IK07
Conditions d'utilisation	
Température de service	5...60 °C
Température	
Température ambiante	5...60 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification