



SL20080AD3



**Support pièce de recouvr. SL20080 érable**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation clipsé

**Modèle**

Traitement antibactérien Non

**Dimensions**

Hauteur produit installé 33 mm

Hauteur de goulotte 80 mm

Longueur 110 mm

Largeur de goulotte 20 mm

**Matières**

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface tampographié

**Installation, montage**

Sens de montage horizontal

**Standards**

Directive européenne RoHS conformité volontaire

**Sécurité**

Résistance au choc IK07

**Conditions d'utilisation**

Température de service 5...60 °C

**Température**

Température ambiante 5...60 °C