



SL20080AD5



Support pièce de recouvr. SL20080 chêne

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Dimensions

Hauteur produit installé 33 mm

Hauteur de goulotte 80 mm

Longueur 110 mm

Largeur de goulotte 20 mm

Matières

Couleur chêne

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface tampographié

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Température

Température ambiante -5...65 °C