



SL20080AD6



## Support p. de recouvr. SL20080 wengé

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation clipsé

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Dimensions

Hauteur produit installé 33 mm

Hauteur de goulotte 80 mm

Longueur 110 mm

Largeur de goulotte 20 mm

#### Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface tampographié

#### Installation, montage

Sens de montage horizontal

#### Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

#### Sécurité

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service 5...60 °C

#### Température

Température ambiante 5...60 °C