



SL20080LED1ALU

SL avec Bande LED-flex. incl. acc., ALU

Caractéristiques techniques

Modèle

Auto-adhésif	Non
--------------	-----

Dimensions

Hauteur de goulotte	80 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	20 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	6
---	---

Matières

Couleur	aluminium
Matière	mélange de matériaux
Groupe de matériau	matériau mélanger

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	24
Section intérieure / utile	1404 mm ²
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	21

Équipement

Nombre de compartiments	3
-------------------------	---

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Température

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------