



SL201151



Socle plinthe SL201151 noir

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur de goulotte	115 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	20 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	9
Capacité en câbles diam. 11mm 3 x 1,5mm ² 1 compartiment	1 pièce
Capacité en câbles diam. 11mm 3 x 1,5mm ² 2 compartiments	2 pièce
Capacité en câbles diam. 11mm 3 x 1,5mm ² 3 compartiments	5 pièce
Capacité en câbles diam. 11mm 3 x 1,5mm ² 4 compartiments	5 pièce

Matières

Couleur	noir
Groupe de matériau	plastique

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	129
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	85

Équipement

Nombre de cloisons fixes	3
Nombre de compartiments	4

Standards

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	5...60 °C
------------------------	-----------

Température

Température ambiante	5...60 °C
----------------------	-----------