



SL201159119011



Support universel SL20115 noir

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Format appareillages compatibles Standard 60mm

Dimensions

Profondeur produit installé 48 mm

Hauteur produit installé 206 mm

Hauteur de goulotte 115 mm

Longueur 102 mm

Largeur de goulotte 20 mm

Format Appareillage en saillie

Matières

Matière matière plastique

Groupe de matériau matériau mélanger

Installation, montage

Sens de montage horizontal

Accessoires inclus

Equipé de vide

Équipement

Nombre d'unités 1

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service 5...60 °C

Température

Température ambiante 5...60 °C