



SL20115A9010



Support pièce de recouvr. SL20115 bp

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	clipsé
------------------	--------

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Dimensions

Hauteur produit installé	38 mm
--------------------------	-------

Hauteur de goulotte	115 mm
---------------------	--------

Longueur	110 mm
----------	--------

Largeur de goulotte	20 mm
---------------------	-------

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
-------------	----------------------

Matière	ABS
---------	-----

Groupe de matériau	plastique
--------------------	-----------

Type de traitement de surface	non traitée
-------------------------------	-------------

Installation, montage

Sens de montage	horizontal
-----------------	------------

Standards

Homologations	CE
---------------	----

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
-------------------------	------

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Sans halogène	Non
---------------	-----

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	5...60 °C
------------------------	-----------

Température

Température ambiante	5...60 °C
----------------------	-----------