



SM005

## Ampèremètre analogique 0-5A branchement et lecture directe

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation rail DIN

#### Modèle

Nombre de modules 4

#### Commandes & indicateurs

Echelle de mesure 5 A

#### Tension

Tension assignée d'isolement 2000 V

#### Dimensions

Profondeur produit installé 54 mm

Hauteur produit installé 85 mm

Largeur produit installé 70 mm

#### Puissance

Puissance consommée 1.1 VA

Puissance dissipée totale sous IN 1.1 W

#### Installation, montage

Approprié pour montage sur rail Oui

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

#### Conditions d'utilisation

Température de service -25...50 °C

Température de stockage/transport -40...80 °C