



SM020

Ampèremètre digital 0-20A branchement et lecture directe

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	rail DIN
------------------	----------

Modèle

Nombre de modules	4
-------------------	---

Commandes & indicateurs

Echelle de mesure	20 A
-------------------	------

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	207 / 230 / 253 V
------------------------------	-------------------

Tension

Chute de tension	120 mV
------------------	--------

Dimensions

Profondeur produit installé	54 mm
Hauteur produit installé	85 mm
Largeur produit installé	70 mm

Puissance

Puissance consommée	1 VA
Puissance dissipée totale sous IN	1 W

Installation, montage

Approprié pour montage sur rail	Oui
---------------------------------	-----

Connexion

Section de raccordement en câble souple	6mm ²
---	------------------

Equipement

Nombre de digits	3
------------------	---

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Conditions d'utilisation

Température de service	-10...55 °C
Température de stockage/transport	-40...70 °C